

Паяльник-пистолет для резки полистирола (горячий нож) ZD-507E



Особенности:

- Возможность резать такие материалы, как полипропилен, пенопласт и т.д.
- Отсутствие шероховатостей после резки.
- Длительный срок службы и возможность непрерывной работы.
- Компактная, легкая, удобная конструкция рукоятки.
- При нажатии на кнопку вкл./выкл. насадка-нож нагревается за считанные секунды и легко разрезает полипропилен, пенопласт и т.д, как горячий нож масло.

Характеристики:

- Напряжение: AC 220-240 В, 50 Гц
- Мощность: 150 Вт

Инструкция по работе с паяльником:

- Перед использованием паяльника убедитесь, что напряжение соответствует техническим характеристикам изделия.
- Перед началом работы очистите область, подлежащую пайке, от грязи, ржавчины или краски.
- Выберите подходящее лезвие для материала, который вы планируете резать.
- Подключите паяльник к розетке и нажмите кнопку вкл./выкл. Нагрев может занять около 10 секунд.
- Расплавьте и разрежьте пенопласт или другие материалы лезвием.
- По окончании работы выключите паяльник, используя кнопку вкл./выкл, и дайте изделию остыть естественным путем.
- После работы отключите паяльник от сети и положите его в безопасное место, недоступное для детей.

Предупреждение:

- Прибор не является игрушкой, и его следует беречь от попадания в руки детей.
- Перед чисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Отвинчивание корпуса не допускается.
- Не прилагайте слишком больших усилий при замене лезвия и затягивании винтов.
- Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, могут пользоваться этим прибором только в том случае, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или другими квалифицированными специалистами во избежание опасности.

Комплектация:

- Паяльник ZD-507E.
- 2 сменных лезвия: 79-8217(размер 123мм×1 мм), 79-8218(размер 205мм×1 мм).
- Кейс для хранения.
- Инструкция по эксплуатации.